



## Momenttiruuvitaltta, asteikollinen, Suurin kiristysmomentti: 500cNm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	659939 500
GTIN	4560138455166
Tuoteluokka	66F

### Kuvaus

**Malli:**

Momenttiruuvitaltta ylikuormitussuojalla erilaisiin töihin sarjavalmistuksesta huoltotöihin. Lukitusmekanismi estää vääntömomentin muuttumisen käytön aikana. Kuusiomuoto estää luisumisen. Mikrometriasteikon mukaan säädettävissä. Kuvioitu kevytmetallikahva.

**Toiminto:**

Kun asetettu vääntömomentti saavutetaan, ruuvitaltta laukeaa ja antaa ilmoituksen (äänimerkin ja värähdyksen). Ruuvitaltta on heti uudelleen käyttövalmis. Vasemmalle käännettäessä laukaisumekanismi on lukittu.

**Standardi:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Huomautus:**

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

### Tekninen kuvaus

Näyttö	analoginen
Ø	33 mm
Suurin kiristysmomentti	500 cNm
Asteikkojako: 1 jakoviiva =	5 cNm
Mittaustarkkuus vääntömomentti	±3 %
Bit-teräistukka	F 6,3
Vääntömomenttialue	100 - 500 cNm

Vääntömomenttialue	1 - 5 Nm
Liitântämuoto	Teränpidike 1/4 tuuma
Laukaisuarvon asetus	asetusasteikko
Laukaisuarvon säädettävyys	säädettävä
Paino	320 g
Palaute	irrottava
Mittaustapa	Vääntömomentti
Lukema valittavissa	Nm
Standardi	DIN EN ISO 6789
Kokonaispituus L	155 mm
Laukaisuperiaate	Mekaaninen liukukytin
Kalibrointi	O1
Kiristysuunta	Kiristys myötäpäivään
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tiedot tallennettavissa	ei
mittaustekniikka	mekaaninen
Irrotussignaali	optinen
Irrotussignaali	akustinen
Tuotetyyppi	Momenttiruuvitaltta

## Palvelut

KalibrointiMomenttiruuvinväännin Suurin kiristysmomentti 0,04-20 Nm

020200 0,04-20