



Momenttiruuvitaltta, asteikollinen, Suurin kiristysmomentti: 120cNm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 659939 120 |
| GTIN | 4560138455067 |
| Tuoteluokka | 66F |

Kuvaus

Malli:

Momenttiruuvitaltta ylikuormitusuojalla erilaisiin töihin sarjavalmistuksesta huoltotöihin. Lukitusmekanismi estää vääntömomentin muuttumisen käytön aikana. Kuusiomuoto estää luisumisen. Mikrometriasteikon mukaan säädettävissä. Keinohartsikahva parempaa otetta varten.

Toiminto:

Kun asetettu vääntömomentti saavutetaan, ruuvitaltta laukeaa ja antaa ilmoituksen (äänimerkin ja värähdyksen). Ruuvitaltta on heti uudelleen käyttövalmis. Vasemmalle käännettäessä laukaisumekanismi on lukittu.

Standardi:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Huomautus:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % |
| Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 1 cNm |
| Näyttö | analoginen |
| Suurin kiristysmomentti | 120 cNm |
| Ø | 24 mm |
| Bit-teräistukka | F 6,3 |
| Vääntömomenttialue | 20 - 120 cNm |

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Vääntömomenttialue | 0,2 - 1,2 Nm |
| Paino | 160 g |
| Standardi | DIN EN ISO 6789 |
| Lukema valittavissa | Nm |
| Mittaustapa | Vääntömomentti |
| Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko |
| Palaute | irrottava |
| Kokonaispituus L | 130 mm |
| Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä |
| Laukaisuperiaate | Mekaaninen liukukytkin |
| Liitântämuoto | Teränpidike 1/4 tuuma |
| Kalibrointi | O1 |
| Kiristysuunta | Kiristys myötäpäivään |
| Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja |
| Tiedot tallennettavissa | ei |
| mittaustekniikka | mekaaninen |
| Irrotussignaali | optinen |
| Irrotussignaali | akustinen |
| Tuotetyyppi | Momenttiruuvitaltta |

Palvelut

| | |
|---|----------------|
| KalibrointiMomenttiruuvinväännin Suurin kiristysmomentti 0,04-20 Nm | 020200 0,04-20 |
|---|----------------|