



## Momenttiruuvitaltta, asteikollinen, Suurin kiristysmomentti: 30cNm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	659939 30
GTIN	4560138455852
Tuoteluokka	66F

### Kuvaus

**Malli:**

Momenttiruuvitaltta ylikuormitussuojalla erilaisiin töihin sarjavalmistuksesta huoltotöihin. Lukitusmekanismi estää vääntömomentin muuttumisen käytön aikana. Kuusiomuoto estää luisumisen. Mikrometriasteikon mukaan säädettävissä. Kuvioitu kevytmetallikahva.

**Toiminto:**

Kun asetettu vääntömomentti saavutetaan, ruuvitaltta laukeaa ja antaa ilmoituksen (äänimerkin ja värähdyksen). Ruuvitaltta on heti uudelleen käyttövalmis. Vasemmalle käännettäessä laukaisumekanismi on lukittu.

**Standardi:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Huomautus:**

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

### Tekninen kuvaus

Asteikkojako: 1 jakoviiva =	0,2 cNm
Suurin kiristysmomentti	30 cNm
Mittaustarkkuus vääntömomentti	±3 %
Näyttö	analoginen
Ø	16 mm
Bit-teräistukka	F 6,3
Vääntömomenttialue	4 - 30 cNm

Vääntömomenttialue	0,04 - 0,3 Nm
Lukema valittavissa	Nm
Paino	50 g
Laukaisuperiaate	Mekaaninen liukukytkin
Laukaisuarvon säädettävyys	säädettävä
Mittaustapa	Vääntömomentti
Liitäntämuoto	Teränpidike 1/4 tuuma
Laukaisuarvon asetus	asetusasteikko
Palaute	irrottava
Kokonaispituus L	100 mm
Standardi	DIN EN ISO 6789
Kalibrointi	O1
Kiristysuunta	Kiristys myötäpäivään
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tiedot tallennettavissa	ei
Irrotussignaali	optinen
Irrotussignaali	akustinen
mittaustekniikka	mekaaninen
Tuotetyyppi	Momenttiruuvitaltta

## Palvelut

KalibrointiMomenttiruuvinväännin Suurin kiristysmomentti 0,04-20 Nm

020200 0,04-20