



XT-sisämikrometri, Mittausalue: 3-4mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 428500 3-4 |
| GTIN | 2050001893062 |
| Tuoteluokka | 46B |

Kuvaus

Malli:

3-piste-**XT-sisämikrometrit** pohjareikämittaukseen, koosta 12,5–16 alkaen. Sisämikrometrit tarkkuutta vaativiin mittauksiin. Kiinteät KM-mittaleuat alkaen koosta 12,5, KM-kärjet. Mittauskara karkaistu ja hiottu. Mittarumpu, syvän musta asteikko, kaikki alle asteikko-osat mattakromattuja. Tuntoräikän ansiosta tasainen mittausvoima. Kaikissa laitteissa sarjanumero ja tarkastustodistus. Micro-malli parannetulla 2 µm:n näyttötarkkuudella.

Käyttö:

Pohja- ja läpireikäporaukset, keskitysreunat.

Erikoistarvike:

Säätörengas nro 484030, jatke nro 428510.

Varaosa:

Mittauspäät nro 428605.

Huom:

XT-sisämikrometri **2-pistemittaukseen**.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|----------|
| virheraja | 0,004 mm |
| Vakiomittaussyvyys | 12 mm |
| Mitta a | 0 mm |
| Lukema | 0,002 mm |
| Standardi | DIN 863 |
| Mittarummun asteikko | 1/50 mm |

| | |
|------------------|---------------------|
| mittaustekniikka | analoginen |
| Pakkaus | kestävä rasia |
| Kalibrointi | B6 |
| Tuotetyyppi | 3-pistesämikrometri |

Palvelut

| | |
|--|------------|
| KalibrointiKolmipistesämikrometri enimmäismittausalue 20 mm | 022500 20 |
| DAkS-kalibrointi3-pistesämikrometri enimmäismittausalue 200 mm | 022510 200 |

Tarvikkeet

| | |
|--|------------|
| AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan \varnothing 4 mm | 484030 4 |
| Vaihtoteräpää XT Mittausalue 3-4 mm | 428605 3-4 |