



## XT-sisämikrometri, Mittausalue: 2-2,5mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	428500 2-2,5
GTIN	2050001893048
Tuoteluokka	46B

### Kuvaus

#### Malli:

3-piste-**XT-sisämikrometrit** pohjareikämittaukseen, koosta 12,5–16 alkaen. Sisämikrometrit tarkkuutta vaativiin mittauksiin. Kiinteät KM-mittaleuat alkaen koosta 12,5, KM-kärjet. Mittauskara karkaistu ja hiottu. Mittarumpu, syvän musta asteikko, kaikki alle asteikko-osat mattakromattuja. Tuntoräikän ansiosta tasainen mittausvoima. Kaikissa laitteissa sarjanumero ja tarkastustodistus. Micro-malli parannetulla 2 µm:n näyttötarkkuudella.

#### Käyttö:

Pohja- ja läpireikäporaukset, keskitysreunat.

#### Erikoistarvike:

Säätörengas nro 484030, jatke nro 428510.

#### Varaosa:

Mittauspäät nro 428605.

#### Huom:

XT-sisämikrometri **2-pistemittaukseen**.

### Tekninen kuvaus

Lukema	0,002 mm
Mitta a	0 mm
Vakiomittaussyvyys	9 mm
virheraja	0,004 mm
Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm

mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesämikrometri

## Palvelut

DAkS-kalibrointi3-pistesämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200
KalibrointiKolmipistesämikrometri enimmäismittausalue 20 mm	022500 20