



Jatkopistorasia, isäntä-orja-toiminto, Pistorasioiden lukumäärä:



Tilaustiedot

Tilausnumero	081179
GTIN	4007123611867
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

Valaistu turvakytkin ja pistorasiat 45° kulmassa. 3500 W (16 A) nimellisteho.

Automaattijatkopistorasia, ylijännitesuoja ja isäntä-orja-toiminto. Ylijännitesuoja (19500 A) estää liitettyjen laitteiden sähkökatkokset virtapiikkien jälkeen. Isäntäpistorasiaan kytketyn laitteen virtakytkimellä voidaan kytkeä kaikki orjapistorasioiden laitteet automaattisesti päälle ja pois. **1 isäntä, 5 orjaa ja 2 pysyvää pistorasiaa.** Säädettävä kytkentäraja (n. 8–80 W).
Kaapelin pituus: 3 m

Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pistoketyyppi, tulo	F
Pistorasioiden lukumäärä	8
Listan pituus	570 mm
Kaapelin rakenne	3G1,5
Kaapeliluokka	H05VV-F
Kaapelin pituus	3 m
Tuotetyyppi	Pistorasialista