



XT-sisämikrometrisarja, Mittausalue: 2-3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428550 2-3
GTIN	5051102212063
Tuoteluokka	46B

Kuvaus

Malli:

3-piste-**XT-sisämikrometrit** pohjareikämittaukseen, koosta 12,5–16 alkaen. Sisämikrometrit tarkkuutta vaativiin mittauksiin. Kiinteät KM-mittaleuat alkaen koosta 12,5, KM-kärjet. Mittauskara karkaistu ja hiottu. Mittarumpu, syvän musta asteikko, kaikki alle asteikko-osat mattakromattuja. Tuntoräikän ansiosta tasainen mittausvoima. Kaikissa laitteissa sarjanumero ja tarkastustodistus. Micro-malli parannetulla 2 µm:n näyttötarkkuudella.

Käyttö:

Pohja- ja läpireikäporaukset, keskitysreunat.

Toimituksen sisältö:

Sisämikrometrit nro 428500, säätörengas UKAS-tarkastustodistus.

Erikoistarvike:

Säätörengas nro 484030, jatke nro 428510.

Varaosa:

Mittauspäät nro 428605.

Huom:

XT-sisämikrometrisarja **2-pistemittaukseen**.

Tekninen kuvaus

Mikrometrien määrä	2
--------------------	---

Säätörenkaiden määrä	1
Asetusrenkaan Ø	2,5 mm
Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 2-6 mm	020550 2-6
---	------------

Tarvikkeet

XT-sisämikrometri Mittausalue 2,5-3 mm	428500 2,5-3
XT-sisämikrometri Mittausalue 2-2,5 mm	428500 2-2,5
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 3 mm	484030 3