



XT-sisämikrometrisarja, Mittausalue: 3-6mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428550 3-6
GTIN	5051102212087
Tuoteluokka	46B

Kuvaus

Malli:

3-piste-**XT-sisämikrometrit** pohjareikämittaukseen, koosta 12,5–16 alkaen. Sisämikrometrit tarkkuutta vaativiin mittauksiin. Kiinteät KM-mittaleuat alkaen koosta 12,5, KM-kärjet. Mittauskara karkaistu ja hiottu. Mittarumpu, syvän musta asteikko, kaikki alle asteikko-osat mattakromattuja. Tuntoräikän ansiosta tasainen mittausvoima. Kaikissa laitteissa sarjanumero ja tarkastustodistus. Micro-malli parannetulla 2 µm:n näyttötarkkuudella.

Käyttö:

Pohja- ja läpireikäporaukset, keskitysreunat.

Toimituksen sisältö:

Sisämikrometrit nro 428500, säätörengas UKAS-tarkastustodistus.

Erikoistarvike:

Säätörengas nro 484030, jatke nro 428510.

Varaosa:

Mittauspäät nro 428605.

Huom:

XT-sisämikrometrisarja **2-pistemittaukseen**.

Tekninen kuvaus

Asetusrenkaan Ø	4 / 5 mm
-----------------	----------

Mikrometrien määrä	3
Säätörenkaiden määrä	2
Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 2-6 mm	020550 2-6
---	------------

Tarvikkeet

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 4 mm	484030 4
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 6 mm	484030 6
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 5 mm	484030 5
XT-sisämikrometri Mittausalue 3-4 mm	428500 3-4
XT-sisämikrometri Mittausalue 4-5 mm	428500 4-5
XT-sisämikrometri Mittausalue 5-6 mm	428500 5-6