

Yksittäinen mittaustappi, ruostumaton Toleranssiluokka 1, Tyyppi: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	483914 1
GTIN	2050001864451
Tuoteluokka	48A

Kuvaus

Malli:

Mittaustappi, ruostumatonta ja haponkestävää materiaalia, karkaistu (58-62 HRC) ja hehkutettu. Yläpinta hiottu ja läpätty. Mitat merkitty vaippapintaan halkaisijasta 1,50 alkaen; Mitat merkitty pätyyn halkaisijasta 3,00 alkaen. 1,00 mm:stä alkaen yhdellä sivulla viiste.

Huomautus:

Ilmoita tilatessasi **lisäksi haluttu halkaisija**, esim. nro 483914 koko 5 **10,08**.

Tekninen kuvaus

Nousu	0,01 mm
Mittaustappipituus	40 mm
Nimellismitta	0,5 - 0,99 mm
Kalibrointi	L5
Standardi	DIN 2269
Tuotetyppi	mittaustappi

Palvelut

DAkS-kalibrointimittaustappi enimmäis-Ø 20	028260 20
Kalibrointimittaustappi enimmäis-Ø 20	028240 20