

**Nivelotsareikäavain taivutetut, Suurin Ø / tapin nimellis-Ø: 80/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	628810 80/4
GTIN	4020772051075
Tuoteluokka	63Q

Kuvaus**Malli:**

Erikoisterästä, tukipinta hiottu, mustaksi hehkutettu.
Taivutettu, vaihdettavat tapit.

Käyttö:

Kaksireikäisiin muttereihin.

Huomautus:

Tapin Ø = tapin nimellis-Ø – 0,1 mm; toleranssialue h12.

Tekninen kuvaus

Tappietäisyyden säätöalue a	40 - 80 mm
Kokonaispituus	215 mm
Tapin nimellis-Ø	4 mm
suurin Ø	80 mm
tyyppi	764C
Tappikierre	M6
Valmistajamerkintä	764CC
Tuotetyyppi	Otsareikäavain

Tarvikkeet

Lajittelurasia, 20 osaa, irralliset tapit ja mutterit

628850