



Lajittelurasia, 20 osaa, irralliset tapit ja mutterit



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 628850 |
| GTIN | 4020772050665 |
| Tuoteluokka | 63Q |

Kuvaus

Malli:

2 tappia kutakin, Ø 4; 5; 6; 7 ja 8 mm. Mukana 10 mutteria M6 selkeässä muovisessa lajittelukotelossa.

Raaka-aine:

Erikoisterästä, karkaistu ja mustaksi hehkutettu.

Sopii :

Nivelotsareikäavain 628810 koot 80/4 - 125/8 ja nro 628820 koot 80/5 - 125/8.

Huomautus:

Tapin Ø = tapin nimellis-Ø – 0,1 mm; toleranssialue h12.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|------|
| Tapin nimellis-Ø | 6 mm |
| Tapin nimellis-Ø | 4 mm |
| Tapin nimellis-Ø | 5 mm |
| Tapin nimellis-Ø | 7 mm |
| Tapin nimellis-Ø | 8 mm |

| | |
|----------------------|----------------------|
| sis. lukitusmutterin | 10 × M6 |
| tyyppi | 764ZB |
| Valmistajamerkintä | 764ZB-M6 |
| Osien määrä | 10 tappia |
| Pituus | 90 mm |
| Leveys | 65 mm |
| Korkeus | 20 mm |
| Paino | 95 g |
| Tuotetyyppi | Otsareikäavain-tappi |