



## Nivelotsareikäavain vääntömomenttiavaimiin, Suurin Ø / tapin nimellis-Ø: 40/4mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 628820 40/4   |
| GTIN         | 4020772050146 |
| Tuoteluokka  | 63Q           |

### Kuvaus

**Malli:**

Erikoisterästä, tukipinta hiottu, mustaksi hehkutettu.

Vääntönelikulma käytettäväksi momenttiavaimen kanssa. Vaihdeettavat tapit.

**Käyttö:**

Kaksireikäisiin muttereihin.

**Huomautus:**

Tapin Ø = tapin nimellis-Ø – 0,1 mm; toleranssialue h12.

### Tekninen kuvaus

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Tappiäisyyden säätöalue a | 18 - 40 mm     |
| Kokonaispituus            | 120 mm         |
| suurin Ø                  | 40 mm          |
| Tapin nimellis-Ø          | 4 mm           |
| Vääntönelikulma           | 1/2 tuuma      |
| tyyppi                    | 764C           |
| Tappikierre               | M4             |
| Valmistajamerkintä        | 764Md          |
| Tuotetyyppi               | Otsareikäavain |

