



Nivelotsareikäavain vääntömomenttiavaimiin, Suurin Ø / tapin nimellis-Ø: 80/6mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	628820 80/6
GTIN	4020772050177
Tuoteluokka	63Q

Kuvaus

Malli:

Erikoisterästä, tukipinta hiottu, mustaksi hehkutettu.

Vääntönelikulma käytettäväksi momenttiavaimen kanssa. Vaihdeettavat tapit.

Käyttö:

Kaksireikäisiin muttereihin.

Huomautus:

Tapin Ø = tapin nimellis-Ø – 0,1 mm; toleranssialue h12.

Tekninen kuvaus

suurin Ø	80 mm
Kokonaispituus	180 mm
Tapin nimellis-Ø	6 mm
Tappietäisyyden säätöalue a	40 - 80 mm
Vääntönelikulma	3/4 tuuma
tyyppi	764C
Tappikierre	M6
Valmistajamerkintä	764Md
Tuotetyyppi	Otsareikäavain

Tarvikkeet

Lajittelurasia, 20 osaa, irralliset tapit ja mutterit

628850