



## Nivelotsareikäavain vääntömomenttiavaimiin, Suurin Ø / tapin nimellis-Ø: 125/6mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	628820 125/6
GTIN	4020772050184
Tuoteluokka	63Q

### Kuvaus

**Malli:**

Erikoisterästä, tukipinta hiottu, mustaksi hehkutettu.

Vääntönelikulma käytettäväksi momenttiavaimen kanssa. Vaihdeettavat tapit.

**Käyttö:**

Kaksireikäisiin muttereihin.

**Huomautus:**

Tapin Ø = tapin nimellis-Ø – 0,1 mm; toleranssialue h12.

### Tekninen kuvaus

suurin Ø	125 mm
Tappiäisyyden säätöalue a	80 - 125 mm
Kokonaispituus	250 mm
Tapin nimellis-Ø	6 mm
Vääntönelikulma	3/4 tuuma
tyyppi	764C
Tappikierre	M6
Valmistajamerkintä	764Md
Tuotetyyppi	Otsareikäavain

---

## Tarvikkeet

Lajittelurasia, 20 osaa, irralliset tapit ja mutterit

628850