



Tool24 Smartline -kaappijärjestelmä sisältää tilanjakovarusteet, tyyppi: S54



Tilaustiedot

Tilausnumero	979000 S54
GTIN	4045197815347
Tuoteluokka	9SA

Kuvaus

Malli:

Joustava tuotteidenjakojärjestelmä työkalujen ja tarvikkeiden säilytykseen, jakoon ja hallintaan työstö- ja asennustyökaluille, mittausvälineille, työsuojelutarvikkeille ja monille kulutusosille. Perusjärjestelmät ovat laajennettavissa optionaalisilla laajennuskaapeilla (Slave-järjestelmä). Yksilöllisesti tilattavissa olevat ohjelmistopakettit mahdollistavat järjestelmien tarkan muokkauksen tarpeisiinne.

Runko ja vetolaatikko 1 mm:n teräspeltiä. Trukkijalusta 1,75 mm:n teräspeltiä. Säilytystaso bambua.

Käyttö:

Automaattinen tuotteidenjakojärjestelmä työkalujen ja tarvikkeiden säilytykseen.

Sisältö:

Tilanjakomateriaali: 200×960540_149; 12×960560_149

varustus:

Laatikoiden lukumäärä x laatikoiden etukorkeus: 48×50 mm; 6×100 mm

Toimituksen sisältö:

Slave-järjestelmä: Työkalukaappi ja tilanjakomateriaali.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoissa sininen väri RAL 5005, **jauhemaalattu**.

Extensión de cajones: Bloqueo de extensión

Drawer runner extension: Anti-tilt lock

Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
Fiökkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 15 kg
Varastointiala: 5 m²
Korkeus: 1390 mm
Leveys: 717 mm
Syvyys: 750 mm
Vetolaatikon hyötyleveys: 153 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys: 612 mm

Tekninen kuvaus

Varastointiala	5 m ²
Jakaminen laatikon sisällä	9×36 E
Korkeus	1390 mm
Laatikoiden lukumäärä	54
Vetolaatikon hyötyleveys	153 mm
Paino	404 kg
Leveys	717 mm
Syvyys	750 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	612 mm
tyyppi	Jatkokaappi, täydellinen
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	15 kg
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003