



Pyörösahanterä expert for Stainless Steel, Terän Ø D: 305mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	583900 305
GTIN	3165140839969
Tuoteluokka	54B

Kuvaus

Malli:

Tarkkuussahanterä erittäin kestäväällä, **melua ja värinää vaimentavalla terärungolla**. Sisäänrakennettu kiristysrengas säilyttää muodon kaikissa lämpötiloissa. **Pinnoite** ehkäisee tarttumisen, pitää sahanterän viileänä ja suojaa korroosiolta. **Tarkkuushiotut kovametallihampaat** takaavat hyvän keston ja parhaan lastuaistuloksen.

Käyttö:

Tarkoitettu **jaloteräksen työstöön**. Sahan hampaiden materiaalina **Cermet**, joka on erittäin kovaa ja hyvin kulumisenkestävää. Ei sovellu runsasseosteiselle teräkselle. Hammamuoto: Trapetsi-suorahammas, lastuamiskulma neutraali. Katkaisu- ja jiirisahoihin.

Huomautus:

Lisää pyörösahanteriä löytyy ryhmästä 17.

Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	25,4 mm
Ø	305 mm
hampaiden lukumäärä	80

Leikkuuleveys B	2,5 mm
Tuotetyyppi	Pyörösahanterä