



Pyörösahanterä expert for Steel, Terän Ø D: 355mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	583910 355
GTIN	3165140737753
Tuoteluokka	54B

Kuvaus

Malli:

Tarkkuussahanterä erittäin kestäväällä, **melua ja värinää vaimentavalla terärungolla**. Sisäänrakennettu kiristysrenkas säilyttää muodon kaikissa lämpötiloissa. **Pinnoite** ehkäisee tarttumisen, pitää sahanterän viileänä ja suojaa korroosiolta. **Tarkkuushiotut kovametallihampaat** takaavat hyvän keston ja parhaan lastuaistuloksen.

Käyttö:

Teräksen työstöön. KM-hampaiden erityinen kiinnitystapa terärunkoon ehkäisee hampaiden irtoamisen. Hammasmuoto: Trapetsi-suorahammas (viisteellä), lastuamiskulma neutraali. Katkaisu- ja jiirisahoihin.

Huomautus:

Lisää pyörösahanteriä löytyy ryhmästä 17.

Tekninen kuvaus

Ø	355 mm
Porauksen Ø	25,4 mm
hampaiden lukumäärä	80

Leikkuuleveys B	2,6 mm
Tuotetyyppi	Pyörösahanterä