




Teräsnauhamitta ympärysmitalle ja Ø:lle, suurin mittausalueen koko: 5980mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	465680 5980
GTIN	2050001951465
Tuoteluokka	46R

Kuvaus

Malli:

Teräsnauhamitta **CJU** pyöreiden kappaleiden ympärysmitan ja halkaisijan mittaukseen. Jousiteräsmitan etupuolella on 2 laserjako ympärysmitan ja halkaisijan mittaukseen. Jakoviivojen etäisyys 1 mm. **Noniuslukema 0,1 mm**. Asteikon virherajat standardin DIN 866 mukaiset.

Huomautus:

Nauhamitat C lukemalla 0,05 mm ja nauhamitat mustalla pinnoitteella ovat saatavilla tilauksesta. Kiinteä versio CJU tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Mittausalue, ympärysmitta	4710 - 5980 mm
Lukema	0,1 mm
Mittausalue, Ø	1500 - 1900 mm
Nauhan leveys	16 mm
Vanteen paksuus	0,2 mm
Kalibrointi	G2
Tuotetyyppi	Nauhamitta

Palvelut

KalibrointiYmpärysnauhamitta Enimmäispituus 6000 mm

026280 6000