



Pyörösahanterä expert for Aluminium, Terän Ø D: 216mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	583920 216
GTIN	3165140796767
Tuoteluokka	54B

Kuvaus

Malli:

Tarkkuussahanterä erittäin kestäväällä, **melua ja värinää vaimentavalla terärungolla**. Sisäänrakennettu kiristysrenkas säilyttää muodon kaikissa lämpötiloissa. **Pinnoite** ehkäisee tarttumisen, pitää sahanterän viileänä ja suojaa korroosiolta. **Tarkkuushiotut kovametallihampaat** takaavat hyvän keston ja parhaan lastuaistuloksen.

Käyttö:

Tarkat leikkaukset **alumiinilla** ja muilla ei-rautametalleilla. Hammasmuoto: Trapetsi-suorahammas negatiivisella lastuamiskulmalla kevyeen ja turvalliseen työhön käsisyöttöä käyttäen. Katkaisu- ja jiirisahoihin, levysahoihin.

Huomautus:

Lisää pyörösahanteriä löytyy ryhmästä 17.

Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	30 mm
Ø	216 mm
hampaiden lukumäärä	64

Leikkuuleveys B	2,6 mm
Vääntiöreikien määrä / Ø / kehä	2/7/42 ja 2/9,5/46,5 ja 2/9/46 ja 2/10/60 mm
Tuotetyyppi	Pyörösahanterä