



## Pyörösahanterä expert for Aluminium, Terän Ø D: 254mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	583920 254
GTIN	3165140796781
Tuoteluokka	54B

### Kuvaus

#### Malli:

Tarkkuussahanterä erittäin kestäväällä, **melua ja värinää vaimentavalla terärungolla**. Sisäänrakennettu kiristysrenkas säilyttää muodon kaikissa lämpötiloissa. **Pinnoite** ehkäisee tarttumisen, pitää sahanterän viileänä ja suojaa korroosiolta. **Tarkkuushiotut kovametallihampaat** takaavat hyvän keston ja parhaan lastuaistuloksen.

#### Käyttö:

Tarkat leikkaukset **alumiinilla** ja muilla ei-rautametalleilla. Hammasmuoto: Trapetsi-suorahammas negatiivisella lastuamiskulmalla kevyeen ja turvalliseen työhön käsisyöttöä käyttäen. Katkaisu- ja jiirisahoihin, levysahoihin.

#### Huomautus:

**Lisää pyörösahanteriä löytyy ryhmästä 17.**

### Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	30 mm
Ø	254 mm
hampaiden lukumäärä	80

Leikkuuleveys B	2,8 mm
Vääntöreikien määrä / Ø / kehä	2/7/42 ja 2/9,5/46,5 ja 2/9/46 ja 2/10/60 mm
Tuotetyyppi	Pyörösahanterä