

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 7/16-32****Tilastiedot**

Tilausnumero	130040 7/16-32
GTIN	4062406192969
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 28 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 32

Kierteen Ø: 11,112 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 9 mm

Varren nelikulmio □: 7 mm

Alkureiän Ø: 10,4 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	11,112 mm
varren Ø D _s	9 mm
Lastu-urien määrä	3
Lastuava aine	HSS E
Kierrettä/ tuuma	32
Kierteen syvyys	27,78 mm
Varren nelikulmio □	7 mm
Kokonaispituus L	110 mm

Alkureiän Ø	10,4 mm
Standardi	DIN 376
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	0,794 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	7/16-32 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi