

**Garant****LED-luoppivalaisin, Linssin Ø: 160mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	491495 160
GTIN	4062406198718
Tuoteluokka	41M

**Kuvaus****Malli:**

Muotoilultaan innovatiivinen suurennusvalaisin korkeisiin vaatimuksiin. Suuri ikkuna, Ø 153 mm, vääristymättömään tarkasteluun. Tasapainotettu, jousikäyttöinen, täsmällisesti lukittava, lujatekoinen varsi alumiinia (värittömästi eloksoitu) ja suuren suorituskyvyn muovia. Materiaalina alumiini ja korkean suorituskyvyn muovit.

- **Täysin naarmuuntumista kestävä lasilinssi mahdollistaa vääristymättömän kuvan.**
- **3D-päänivel mahdollistaa yksilöllisen säädön ja kiinnityksen.**
- **Valaisu: 112 SMD-suurteho-LEDiä, tehonotto vain n. 13 W. Valoteho 5500 luksia, himmennettävissä portaattomasti 10 prosenttiin asti, LED-valojen käyttöikä jopa 50.000 tuntia.**
- **Segmenttikytkentä (Visualizer) mahdollistaa rakenteita korostavat valaisutehosteet. Värintoistoluokka 1A mahdollistaa värien erinomaisen toiston.**

**Käyttö:**

Laboratorio-, valmistus-, asennus-, laadunvalvontakäyttöön jne, kun ulkonäkö- ja ergonomiset käsittelyvaatimukset ovat korkeat.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää pistokkeellisen verkkolaitteen 100 – 240 V, 50/60 Hz, linssinsuojuksen ja pöytäpuristimen nro 491492 koko TK.

**Huomautus:**

Valmistaja voi vaihtaa valonlähteen.

**Tekninen kuvaus**

Nivelvarren pituus B	484 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Suurennus (x-kert.)	1,9
Pään Ø	250 mm
Nivelvarren pituus A	500 mm
Linssin Ø	160 mm
Ulottuma	1356 mm
LEDien lkm	48
Tuotetyyppi	Luuppivalaisin

---

## Tarvikkeet

Pöytäjalusta LED-luuppivalaisimiin Tyyppi TK	491492 TK
--	-----------