

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M21X1,25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130000 M21X1,25
GTIN	4062406198282
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 28 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Kierretyyppi	MF
Kokonaispituus L	140 mm
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	1,25 mm
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	14,5 mm
Lastu-urien määrä	3
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G

Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Kierteen syvyys	63 mm
Standardi	DIN 376
varren $\varnothing D_s$	18 mm
Kierteen \varnothing	21 mm
Alkureiän \varnothing	19,75 mm
Kierteen koko	M21x1,25
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi