

Garant**LED-luoppivalaisin lisälinssillä, Linssin Ø: 160mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	491497 160
GTIN	4062406198725
Tuoteluokka	41M

Kuvaus**Malli:**

Muotoilultaan innovatiivinen suurennusvalaisin korkeisiin vaatimuksiin. Suuri ikkuna, Ø 153 mm, vääristymättömään tarkasteluun. Tasapainotettu, jousikäyttöinen, täsmällisesti lukittava, lujatekoinen varsi alumiinia (värittömästi eloksoitu) ja suuren suorituskyvyn muovia. Materiaalina alumiini ja korkean suorituskyvyn muovit.

- **Täysin naarmuuntumista kestävä lasilinssi mahdollistaa vääristymättömän kuvan.**
- **3D-päänivel mahdollistaa yksilöllisen säädön ja kiinnityksen.**
- **Valaisu: 112 SMD-suurteho-LEDiä, tehonotto vain n. 13 W. Valoteho 5500 luksia, himmennettävissä portaattomasti 10 prosenttiin asti, LED-valojen käyttöikä jopa 50.000 tuntia.**
- **Segmenttikytkentä (Visualizer) mahdollistaa rakenteita korostavat valaisutehosteet. Värintoistoluokka 1A mahdollistaa värien erinomaisen toiston.**

Käyttö:

Laboratorio-, valmistus-, asennus-, laadunvalvontakäyttöön jne, kun ulkonäkö- ja ergonomiset käsittelyvaatimukset ovat korkeat.

Toimituksen sisältö:

Sisältää pistokkeellisen verkkolaitteen 100 – 240 V, 50/60 Hz, linssinsuojuksen ja pöytäpuristimen nro 491492 koko TK.

Myös ylimääräinen lisälinssi, Ø 30 mm.

Huomautus:

Valmistaja voi vaihtaa valonlähteen.

Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Suurennus. lisälinssi (x-kert.)	3,5
Ulottuma	1356 mm
LEDien lkm	48
Linssin Ø	160 mm
Nivelvarren pituus A	500 mm
Nivelvarren pituus B	484 mm
Pään Ø	250 mm
Suurennus (x-kert.)	1,9
Tuotetyyppi	Luuppivalaisin

Tarvikkeet

Pöytäjalusta LED-luuppivalaisimiin Tyyppi TK	491492 TK
----------------------------------------------	-----------