



TKM-tehopora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC m7: 18mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 122394 18 |
| GTIN | 4045197419903 |
| Tuoteluokka | 12E |

Kuvaus

Malli:

Paksu sydänosa ja erikoiskärkimuoto – siksi kärjen keskitystarkkuus on **erittäin hyvä**. Suorat pääsärmät, kevyesti pyöristetyt särmät ja erityinen uramuoto tuottavat lyhyitä lastuja.

Huomautus:

Lastu-urien pituus $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Mallit HB ja HE saatavana samaan hintaan kuin HA.

Malli **HB**: tilattavissa **nrolla 122396**.

Malli **HE**: tilattavissa **nrolla 122398**.

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 6537 K

Toleranssi, nimellis-Ø: m7

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys L_2 : 46 mm

Toleranssi, nimellis-Ø: m7

Kokonaispituus L: 123 mm

varren Ø D_s : 18 mm

Syöttö f INOXissa < 900 N/mm²: 0,16 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

| | |
|---|----------------|
| Lastu-urien pituus L_c | 73 mm |
| Nimellis-Ø D_c | 18 mm |
| Syöttö f INOXissa < 900 N/mm ² | 0,16 mm/kierr, |
| Terien lkm Z | 2 |
| Varren toleranssi | h6 |

| | |
|--|-----------------|
| Toleranssi, nimellis-Ø | m7 |
| varren Ø D _s | 18 mm |
| Kokonaispituus L | 123 mm |
| Standardi | DIN 6537 K |
| suositeltu suurin porausvyövyys L ₂ | 46 mm |
| Pinnoitus | TiAlN |
| Lastuava aine | TKM |
| Malli | 4xD |
| Kärkikulma | 140 astetta |
| Varsi | DIN 6535 HA, h6 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Värirengas | sininen |
| Tuotetyyppi | Kierukkapora |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 140 m/min | N |
| Alu > 10% Si | sopii rajoituksin | 120 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 80 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 75 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 65 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | sopii rajoituksin | 60 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | sopii rajoituksin | 35 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 35 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 30 m/min | M |
| GG | sopii rajoituksin | 70 m/min | K |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| märkä vähintään | sopii rajoituksin | | |

