

Garant**Pneumaattinen keskittävä kiinnitin, Tyyppi: 160/4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	360180 160/4
GTIN	4062406198749
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Malli:**

- **Säädettävä keskitin + 5 mm per sivu.**
- **Kiinnitysvoima 22,5 kN, portaaton säätö. Aritmeettinen summa = 45 kN.**
- **Myös painehäviöissä keskittäväällä kiinnittimellä on pieni (n. 60 kg) esijännitys, joka takaa työkappaleen turvallisen paikoittamisen esim. vaihtopöydissä.**

Pohjalevy, korkeampaan tukimomenttiin ja maksimaaliseen stabiilisuuteen.

Käyttö:

Osien keskitettyyn kiinnittämiseen. Sopii **automatoituun käyttöön** 4-kanavisilla kiinnityskupeilla, mutta myös sivuilla olevilla liittimillä.

Erikoistarvike:

Leukavalikoima nro 360183 - 360187.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskiinnitysvoima	22,5 kN
B	160 mm
Paino	22,2 kg
L	160 mm

Korkeus H	99,2 mm
Liikepituus	8,5 mm
Paineilman enimmäisteho	9 bar
Leukaväli A	104 mm
Sopii värikoodiin	PCV 160
Ristipistemittalevy	200 mm
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

Tarvikkeet

Tartuntaleukapari Tyyppi 1	360183 1
Tartuntaleukapari Tyyppi 1	360184 1
Pehmeä päällileuka1/2 Tyyppi 148S	360186 148S
Pehmeä päällileukapari Tyyppi 148	360187 148
Pehmeä päällileukapari Tyyppi 168	360187 168
Pehmeä päällileuka1/2 Tyyppi 148A	360186 148A
Leuka-adapteri tyypille 160	360182 160
Perusleukapari Tyyppi 148	360185 148