

Garant**Pneumaattinen keskittävä kiinnitin, Tyyppi: 160****Tilastiedot**

Tilausnumero	360180 160
GTIN	4062406198732
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Malli:**

- **Säädettävä keskitin + 5 mm per sivu.**
- **Kiinnitysvoima 22,5 kN, portaaton säätö. Aritmeettinen summa = 45 kN.**
- **Myös painehäviöissä keskittäväällä kiinnittimellä on pieni (n. 60 kg) esijännitys, joka takaa työkappaleen turvallisen paikoittamisen esim. vaihtopöydissä.**

Käyttö:

Osien keskitettyyn kiinnittämiseen. Sopii **automatoituun käyttöön** 4-kanavisilla kiinnityskupeilla, mutta myös sivuilla olevilla liittimillä.

Erikoistarvike:

Leukavalikoima nro 360183 - 360187.

Tekninen kuvaus

Paino	12,2 kg
Korkeus H	99,2 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	22,5 kN
L	160 mm
B	160 mm

Paineilman enimmäisteho	9 bar
Liikepituus	8,5 mm
Leukaväli A	104 mm
Sopii värikoodiin	PCV 160
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin