

HOLEX**Pyörivä keskiökärki 60°/30°, Morsekartio: 2****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 320673 2 |
| GTIN | 4062406200268 |
| Tuoteluokka | 32L |

Kuvaus**Malli:**

- **Runko ja kärki ovat karkaistut.**
- **Kärki läpikarkaistu, toistuva teroittaminen mahdollista.**
- **Tarkkamitoitukset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.**
- **Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.**
- **Erikoistiivistys est epäpuhtauksien ja jhdytysnesteen psyn laakereihin.**
- **Pidennetty kärki, kärkikulma 60 / 30°.**

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morskartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Sopii yhtä hyvin kaiken tyyppisiin sorveihin, rouhintaan ja hienosorvaukseen .

Pidennetty kärki mahdollistaa sorvausterän esteettömän kulun työkappaleen tason puolelta.

Sopii erityisesti kopiointisorvaukseen.

Rungon Ø D: 50 mm

Hyötypituus B: 89,5 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 25 mm

suurin kärjen Ø 30° A: 12 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,006 mm

Kärjen pituus C: 40 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| suurin kärjen \varnothing 30° A | 12 mm |
| Hyötypituus B | 89,5 mm |
| Työkappaleen paino | 500 kg |
| Suurin pyörintävirhe | 0,006 mm |
| Enimmäiskierrosluku | 5000 min ⁻¹ |
| Kärjen pituus C | 40 mm |
| Morsekartio | MK2 |
| suurin kärjen \varnothing 60° A | 25 mm |
| Rungon \varnothing D | 50 mm |
| Tuotetyyppi | Keskityskärki |