

**HOLEX****Kevyt, pyörivä sorvin keskiökärki, Morsekartio: 6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	320652 6
GTIN	4062406200312
Tuoteluokka	32L

**Kuvaus****Malli:**

- **Kärkikulma 60°.**
- **Kevyt malli kapealla rungolla.**
- **Tarkkamitoitukset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.**
- **Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.**
- **Erikoistiivistys est epäpuhtauksien ja jhdytysnesteen psyn laakereihin.**

**Kuvaus:**

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

**Käyttö:**

Pääasiassa pienten ja erittäin pienten osien työstämiseen pienissä ja suurissa sorveissa.

Rungon Ø D: 88 mm

Hyötypituus B: 126,5 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 40 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,006 mm

Kärjen pituus C: 50,5 mm

Enimmäiskierrosluku: 3000 min<sup>-1</sup>

**Tekninen kuvaus**

suurin kärjen Ø 60° A

40 mm

Enimmäiskierrosluku	3000 min <sup>-1</sup>
Kärjen pituus C	50,5 mm
Morsekartio	MK6
Hyötypituus B	126,5 mm
Suurin pyörintävirhe	0,006 mm
Työkappaleen paino	2000 kg
Rungon Ø D	88 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki