



Kevyt, pyörivä sorvin keskiökärki, Morsekartio: 5



Tilaustiedot

Tilausnumero	320652 5
GTIN	4062406200305
Tuoteluokka	32L

Kuvaus

Malli:

- **Kärkikulma 60°.**
- **Kevyt malli kapealla rungolla.**
- **Tarkkamitoitukset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.**
- **Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.**
- **Erikoistiivistys est epäpuhtauksien ja jhdytysnesteen psyn laakereihin.**

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Pääasiassa pienten ja erittäin pienten osien työstämiseen pienissä ja suurissa sorveissa.

Rungon Ø D: 69 mm

Hyötypituus B: 103 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 32 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,006 mm

Kärjen pituus C: 40 mm

Enimmäiskierrosluku: 3800 min⁻¹

Tekninen kuvaus

Hyötypituus B	103 mm
Enimmäiskierrosluku	3800 min ⁻¹

Morsekartio	MK5
Rungon Ø D	69 mm
Kärjen pituus C	40 mm
Työkappaleen paino	800 kg
Suurin pyörintävirhe	0,006 mm
suurin kärjen Ø 60° A	32 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki