



Kevyt, pyörivä sorvin keskiökärki, Morsekartio: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	320652 3
GTIN	4062406200282
Tuoteluokka	32L

Kuvaus

Malli:

- Kärkikulma 60°.
- Kevyt malli kapealla rungolla.
- Tarkkamitoitukset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.
- Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.
- Erikoistiivistys est epäpuhtauksien ja jhdytysnesteen psyn laakereihin.

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Pääasiassa pienten ja erittäin pienten osien työstämiseen pienissä ja suurissa sorveissa.

Rungon Ø D: 49 mm

Hyötypituus B: 79 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 25 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,006 mm

Kärjen pituus C: 29,5 mm

Enimmäiskierrosluku: 5000 min⁻¹

Tekninen kuvaus

Suurin pyörintävirhe	0,006 mm
----------------------	----------

Hyötypituus B	79 mm
Morsekartio	MK3
Kärjen pituus C	29,5 mm
Työkappaleen paino	500 kg
Rungon Ø D	49 mm
suurin kärjen Ø 60° A	25 mm
Enimmäiskierrosluku	5000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Keskityskärki