

**Garant****TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 6,01-Xmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	122690 6,01-X
GTIN	4062406200893
Tuoteluokka	11E

**Kuvaus****Malli:**

**3 ohjausviistettä** erityisen hyvää tarkkuutta ja pinnan viimeistelyä varten pienillä reikätoleransseilla. **Epäsymmetrinen särmägeometria erittäin hyvää lastuamistehoa varten.** **Uuden sukupolven innovatiivinen tehovalureikäpora** HPC-käyttöön.

**Etu:**

HPC-suurtehoporaukseen alumiinipohjaisille materiaaleille. **Soveltuu etenkin bainiitiselle valuraudalle (ADI).**

**Huomautus:**

Lastu-urien pituus  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Mallit HB ja HE saatavana samaan hintaan kuin HA.

Malli **HB:** tilattavissa **nroilla 122690 + 129100HB.**

Malli **HE:** tilattavissa **nroilla 122690 + 129100HE.** Toimitusaika: 8 viikkoa

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Asiakaskohtainen mittatilaustyö: Tilauksen peruminen mahdollista enintään 3 työpäivän kuluttua tilausvahvistuksen saamisesta. Palauttaminen ei ole mahdollista. Oikeus +/- 10 prosentin yli- ja alitoimitukseen (väh. 1 kpl) pidätetään.

**Tekninen kuvaus**

Toleranssi, nimellis-Ø	h7
Lastu-urien pituus $L_c$	53 mm
Kokonaispituus L	91 mm
Terien lkm Z	2
Standardi	DIN 6537
varren Ø $D_s$	8 mm

Ø-alue	6,01 - 8 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Malli	6×D
Kärkikulma	135 astetta
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia	HPC
Semi-Standard	kyllä
Värirenkas	valkoinen
Tuotetyyppi	Kierukkapora

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
GG	soveltuu	110 m/min	K
GGG	soveltuu	90 m/min	K
GJS, ADI > 800N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	70 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		