

**Garant**
**TKM-erikoispora DIN 6535 HA, pinnoittamaton, Ø DC ±0,003: 8,04-Xmm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	121201 8,04-X
GTIN	4062406200565
Tuoteluokka	11E

**Kuvaus**
**Malli:**

**Kierteinen** tarkkuuspora muoveille. **Itsekeskittyvä 1-terämitoituksen** ansiosta, **erittäin hyvä pistomittatarkkuus**. **Kiillotetut** kierukkaurat **optimaaliseen lastunpoistoon**.

**Mahdollistaa toleranssivälin IT7** säilymisen Ø:n alusta Ø:n loppuun **erityisen kärkimuodon** ansiosta.

**Toleranssi:**Koko, nimellis-Ø +0,003 mm.

**Huomautus:**

Lastu-urien pituus  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.

Muoto **HB:** tilaa **numerolla 121201 + 129100HB**.

Muoto **HE:** tilaa **numerolla 121201 + 129100HE**. Toimitusaika: 8 viikkoa

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Asiakaskohtainen mittilaustyö: Tilauksen peruminen mahdollista enintään 3 työpäivän kuluttua tilausvahvistuksen saamisesta. Palauttaminen ei ole mahdollista. Oikeus +/- 10 prosentti yli- ja alitoimitukseen (väh. 1 kpl) pidätetään.

**Tekninen kuvaus**

varren Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Kokonaispituus L	103 mm
Ø-alue	8,04 - 10,03 mm
Standardi	DIN 6537
Lastu-urien pituus L <sub>c</sub>	61 mm
Terien lkm Z	1

Toleranssi, nimellis-Ø	±0,003
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Malli	5×D
Kärkikulma	120 astetta
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys	ei
Semi-Standard	kyllä
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
PMMA akryyli	soveltuu	30 m/min	N
PE-HD	soveltuu	50 m/min	N
PA 66	soveltuu	50 m/min	N
PEEK	soveltuu	50 m/min	N
PF 31	soveltuu	50 m/min	N
PVDF GF20	sopii rajoituksin	60 m/min	N
POM GF25	sopii rajoituksin	60 m/min	N
PA 66 GF30	sopii rajoituksin	60 m/min	N
PEEK GF30	sopii rajoituksin	50 m/min	N
PTFE CF25	sopii rajoituksin	40 m/min	N
PEEK CF30	sopii rajoituksin	40 m/min	N
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		

