

Garant**TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 8,01-Xmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	122690 8,01-X
GTIN	4062406200909
Tuoteluokka	11E

Kuvaus**Malli:**

3 ohjausviistettä erityisen hyvää tarkkuutta ja pinnan viimeistelyä varten pienillä reikätoleransseilla. **Epäsymmetrinen särmägeometria erittäin hyvää lastuamistehoa varten. Uuden sukupolven innovatiivinen tehovalureikäpora** HPC-käyttöön.

Etu:

HPC-suurtehoporaukseen alumiinipohjaisille materiaaleille. **Soveltuu etenkin bainiitiselle valuraudalle (ADI).**

Huomautus:

Lastu-urien pituus $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Mallit HB ja HE saatavana samaan hintaan kuin HA.

Malli **HB**: tilattavissa **nroilla 122690 + 129100HB**.

Malli **HE**: tilattavissa **nroilla 122690 + 129100HE**. Toimitusaika: 8 viikkoa

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Asiakaskohtainen mittatilaustyö: Tilauksen peruminen mahdollista enintään 3 työpäivän kuluttua tilausvahvistuksen saamisesta. Palauttaminen ei ole mahdollista. Oikeus +/- 10 prosentin yli- ja alitoimitukseen (väh. 1 kpl) pidätetään.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	103 mm
Terien lkm Z	2
Toleranssi, nimellis-Ø	h7
Ø-alue	8,01 - 10 mm
Standardi	DIN 6537
Lastu-urien pituus L_c	61 mm

varren Ø D _s	10 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Malli	6×D
Kärkikulma	135 astetta
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia	HPC
Semi-Standard	kyllä
Värirenkas	valkoinen
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
GG	soveltuu	110 m/min	K
GGG	soveltuu	90 m/min	K
GJS, ADI > 800N/mm ²	soveltuu	70 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		