

Garant**TKM-erikoispora DIN 6535 HA, pinnoittamaton, Ø DC ±0,003: 3,04-Xmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	121201 3,04-X
GTIN	4062406200534
Tuoteluokka	11E

Kuvaus**Malli:**

Kierteinen tarkkuuspora muoveille. **Itsekeskittyvä 1-terämitoituksen** ansiosta, **erittäin hyvä pistomittatarkkuus**. **Kiillotetut** kierukkaurat **optimaaliseen lastunpoistoon**.

Mahdollistaa toleranssivälin IT7 säilymisen Ø:n alusta Ø:n loppuun **erityisen kärkimuodon** ansiosta.

Toleranssi:Koko, nimellis-Ø **+0,003 mm**.

Huomautus:

Lastu-urien pituus $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.

Muoto **HB:** tilaa **numerolla 121201 + 129100HB**.

Muoto **HE:** tilaa **numerolla 121201 + 129100HE**. Toimitusaika: 8 viikkoa

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Asiakaskohtainen mittatilaustyö: Tilauksen peruminen mahdollista enintään 3 työpäivän kuluttua tilausvahvistuksen saamisesta. Palauttaminen ei ole mahdollista. Oikeus +/- 10 prosentin yli- ja alitoimitukseen (väh. 1 kpl) pidätetään.

Tekninen kuvaus

Toleranssi, nimellis-Ø	±0,003
Terien lkm Z	1
Kokonaispituus L	74 mm
varren Ø D _s	4 mm
Lastu-urien pituus L _c	36 mm
Standardi	DIN 6537

Ø-alue	3,04 - 4,03 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Malli	5×D
Kärkikulma	120 astetta
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys	ei
Semi-Standard	kyllä
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
PMMA akryyli	soveltuu	30 m/min	N
PE-HD	soveltuu	50 m/min	N
PA 66	soveltuu	50 m/min	N
PEEK	soveltuu	50 m/min	N
PF 31	soveltuu	50 m/min	N
PVDF GF20	sopii rajoituksin	60 m/min	N
POM GF25	sopii rajoituksin	60 m/min	N
PA 66 GF30	sopii rajoituksin	60 m/min	N
PEEK GF30	sopii rajoituksin	50 m/min	N
PTFE CF25	sopii rajoituksin	40 m/min	N
PEEK CF30	sopii rajoituksin	40 m/min	N
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		

