

Garant**TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 18,01-Xmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	122690 18,01-X
GTIN	4062406200954
Tuoteluokka	11E

Kuvaus**Malli:**

3 ohjausviistettä erityisen hyvää tarkkuutta ja pinnan viimeistelyä varten pienillä reikätoleransseilla. **Epäsymmetrinen särmägeometria erittäin hyvää lastuamistehoa varten.** **Uuden sukupolven innovatiivinen tehovalureikäpora** HPC-käyttöön.

Etu:

HPC-suurtehoporaukseen alumiinipohjaisille materiaaleille. **Soveltuu etenkin bainiitiselle valuraudalle (ADI).**

Huomautus:

Lastu-urien pituus $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Mallit HB ja HE saatavana samaan hintaan kuin HA.

Malli **HB:** tilattavissa **nroilla 122690 + 129100HB.**

Malli **HE:** tilattavissa **nroilla 122690 + 129100HE.** Toimitusaika: 8 viikkoa

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Asiakaskohtainen mittatilaustyö: Tilauksen peruminen mahdollista enintään 3 työpäivän kuluttua tilausvahvistuksen saamisesta. Palauttaminen ei ole mahdollista. Oikeus +/- 10 prosentin yli- ja alitoimitukseen (väh. 1 kpl) pidätetään.

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 6537
Kokonaispituus L	153 mm
Lastu-urien pituus L_c	101 mm
varren Ø D_s	20 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h7
Terien lkm Z	2

Ø-alue	18,01 - 20 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Malli	6×D
Kärkikulma	135 astetta
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia	HPC
Semi-Standard	kyllä
Värirenkas	valkoinen
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
GG	soveltuu	110 m/min	K
GGG	soveltuu	90 m/min	K
GJS, ADI > 800N/mm ²	soveltuu	70 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		