

Garant**eco-pistoterä, Neutraali, Lehden kork. h₅ / pistoleveys w: 32/4,1 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273562 32/4,1
GTIN	4062406202705
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

eco-jäähdytys suoraan terään ja lisäksi vapaapinnan jäähdytys.

Käyttö:

Syville urille ja suurten halkaisijoiden pistoon.

Sopii:

Pidike nro 273893; 273894; 274095; 274097 tai nro 319132 – 319133 (VDI-pidike).

Varaosa:

Lukitusruuvi nro 279828 koko 2.

Lukituslevy 279830 koko 1.

Huom:

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	4,1 mm
Sarja	Eco
Lehden korkeus h ₅	32 mm
Suurimmalle työkappaleen Ø:lle	110 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Käyttötapa	Neutraali
Sisäjäähdytys	kyllä
Järjestelmäavain	kyllä

aksiaalinen pisto mahdollinen	ei
Tuotetyyppi	Pistoarvo