

Garant**eco-pistoterä, Neutraali, Lehden kork. h₅ / pistoleveys w: 26/3,1 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273564 26/3,1
GTIN	4062406202750
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

eco-jäähdytys suoraan terään ja lisäksi vapaapinnan jäähdytys.
Jäähdytys myös muiden valmistajien pitimille (esim. EWS).

Käyttö:

Syville urille ja suurten halkaisijoiden pistoon.

Sopii:

Pidike nro 273893; 273894; 274095; 274097 tai nro 319132 – 319133 (VDI-pidike).

Varaosa:

Lukitusruuvi nro 279828 koko 2.

Lukituslevy 279830 koko 1.

Huom:

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Tekninen kuvaus

Suurimmalle työkappaleen Ø:lle	75 mm
Sarja	Eco
Pistoleveys w	3,1 mm
Lehden korkeus h ₅	26 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Käyttötapa	Neutraali
Sisäjäähdytys	kyllä

Järjestelmäavain	kyllä
aksaalinen pisto mahdollinen	ei
Tuotetyyppi	Pistoarvo