

Garant**eco-pistoterä, Neutraali, Lehden kork. h₅ / pistoleveys w: 19/2,2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273564 19/2,2
GTIN	4062406202729
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

eco-jäähdytys suoraan terään ja lisäksi vapaapinnan jäähdytys.
Jäähdytys myös muiden valmistajien pitimille (esim. EWS).

Käyttö:

Syville urille ja suurten halkaisijoiden pistoon.

Sopii:

Pidike nro 274093 tai 319132 – 319133 (VDI-pidike).

Varaosa:

Lukitusruuvi nro 279828 koko 2.

Lukituslevy 279830 koko 1.

Huom:

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Tekninen kuvaus

Suurimmalle työkappaleen Ø:lle	40 mm
Lehden korkeus h ₅	19 mm
Pistoleveys w	2,2 mm
Sarja	Eco
Kokonaispituus L	86 mm
Käyttötapa	Neutraali
Sisäjäähdytys	kyllä

Järjestelmäavain	kyllä
akselialinen pisto mahdollinen	ei
Tuotetyyppi	Pistoarvo