

Garant**eco-pistoterä, Neutraali, Lehden kork. h₅ / pistoleveys w: 26/2,2mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 273564 26/2,2 |
| GTIN | 4062406202743 |
| Tuoteluokka | 21U |

Kuvaus**Malli:**

eco-jäähdytys suoraan terään ja lisäksi vapaapinnan jäähdytys.
Jäähdytys myös muiden valmistajien pitimille (esim. EWS).

Käyttö:

Syville urille ja suurten halkaisijoiden pistoon.

Sopii:

Pidike nro 273893; 273894; 274095; 274097 tai nro 319132 – 319133 (VDI-pidike).

Varaosa:

Lukitusruuvi nro 279828 koko 2.

Lukituslevy 279830 koko 1.

Huom:

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Lehden korkeus h ₅ | 26 mm |
| Suurimmalle työkappaleen Ø:lle | 50 mm |
| Pistoleveys w | 2,2 mm |
| Sarja | Eco |
| Kokonaispituus L | 110 mm |
| Käyttötapa | Neutraali |
| Sisäjäähdytys | kyllä |

| | |
|------------------------------|-----------|
| Järjestelmäavain | kyllä |
| aksaalinen pisto mahdollinen | ei |
| Tuotetyyppi | Pistoarvo |