

**Garant****eco-pistoterä, Neutraali, Lehden kork. h5 / pistoleveys w: 32/4,1 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273564 32/4,1
GTIN	4062406202798
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

eco-jäähdytys suoraan terään ja lisäksi vapaapinnan jäähdytys.  
Jäähdytys myös muiden valmistajien pitimille (esim. EWS).

**Käyttö:**

Syville urille ja suurten halkaisijoiden pistoon.

**Sopii:**

Pidike nro 273893; 273894; 274095; 274097 tai nro 319132 – 319133 (VDI-pidike).

**Varaosa:**

Lukitusruuvi nro 279828 koko 2.

Lukituslevy 279830 koko 1.

**Huom:**

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

**Tekninen kuvaus**

Suurimmalle työkappaleen Ø:lle	110 mm
Sarja	Eco
Lehden korkeus h <sub>5</sub>	32 mm
Pistoleveys w	4,1 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Käyttötapa	Neutraali
Sisäjäähdytys	kyllä

Järjestelmäavain	kyllä
aksaalinen pisto mahdollinen	ei
Tuotetyyppi	Pistoarvo