



Kärkivalikoima BiTorsion 61 osaa



Tilaustiedot

Tilausnumero	675950
GTIN	4013288179937
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Sisältö:

Bits-kärjet C 6,3 (1/4 tuumaa) lajiteltu, 1 liitântävarsi.

Sisältö:

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3 Phillips-ruuveille: Nro 675510 1 kpl koko 1/25; 2 kpl koko 2/25; 1 kpl koko 3/25

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3 Phillips-ruuveille: Nro 675520 2 kpl koko 1/25; 8 kpl koko 2/25; 1 kpl koko 3/25

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: Nro 675530 1 kpl koko 1/25; 2 kpl koko 2/25; 1 kpl koko 3/25

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: 2 kpl koko 1; 8 kpl koko 2; 1 kpl koko 3

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kuusiokoloruuveille: 3 kpl koko 2,5; 3 kpl koko 3,0; 3 kpl koko 4,0; 2 kpl koko 5,0

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Torx®-koloruuveille: Nro 675550 3 kpl koko TX10; 2 kpl koko TX15; 4 kpl koko TX20; 4 kpl koko TX25; 2 kpl koko TX30; 1 kpl koko TX40

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3 urakantaruuveille: 1 kpl koot 0,8x5,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

"Rapidaptor"-liitântävarsi: 1 kpl nro 675020 koko 6,3K

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
-----------------	------------------

Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Valmistajamerkintä	Bit-Safe 61 BiTorsion 1
Bit-terän pituus	25 mm
Osien määrä	61
värikoodaus	kyllä
Tuotetyyppi	Kärkityökalu

Tarvikkeet

Varsi, magneetti / pikaliitin Varrenkuusikulma 6,3K	675020 6,3K
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion, timanttipinnoitettu Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm	675530 1/25
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion Torx®-profiili TX20	675550 TX20
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion, timanttipinnoitettu Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675510 2/25
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675520 2/25
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion Torx®-profiili TX15	675550 TX15
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion, timanttipinnoitettu Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675530 2/25
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion, timanttipinnoitettu Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/25 mm	675530 3/25
	675510 3/25

Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion,
timanttipinnoitettu Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/25
mm

Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion Torx®-
profiili TX30

675550 TX30

Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion Torx®-
profiili TX40

675550 TX40

Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion,
timanttipinnoitettu Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25
mm

675510 1/25

Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion Torx®-
profiili TX10

675550 TX10

Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion
Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/25 mm

675520 3/25

Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion
Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm

675520 1/25

Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion Torx®-
profiili TX25

675550 TX25