



## Paineilma-nauhahiomakone Dynafile®, Tyyppi: 14000



### Tilaustiedot

Tilausnumero	079551 14000
GTIN	616026140004
Tuoteluokka	03R

### Kuvaus

#### Malli:

Monenlaiseseen käyttöön sopivat laitteet, joissa **säädettävä hiomanauha, tarkka suorakulku** ja vaihdettava **kosketusvarsi** kontaktipyörän tai puristuspuun kanssa työstöön. Hiomanauhan komposiittisuojuksen ansiosta **nopea** ja **helppo hiomanauhan vaihto**. **Hiomanauhan jäähtytys** poistoilman kautta pidentää hiomanauhojen käyttöikää. Säädettäväkädensija.

**Dynafile®**, kestävä, yleiskäyttöinen viilanauhakone.

#### Käyttö:

Hiontaan, purseenpoistoon, häivytykseen, viimeistelyyn ja kiillotukseen, sopierinomaisesti myös monipuoliseen työstöön vaikeapääsyisissä paikoissa.

#### Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat. 1 Kosketusvarsi, hiomanauha 13×610 mm.

#### Huomautus:

Muita kosketusvarsimalleja Dynafile®-laitteisiin saatavana pyynnöstä tai verkkokaupastamme.

### Tekninen kuvaus

EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Nauhan leveys	3–4; 6; 13 mm
Toimintäääni	77 dB(A)
Enimmäisilmantarve	876 l/min
Valmistajamerkintä	Dynafile
Paino	1,4 kg

Antoteho	379 W
Enimmäiskierrosuku	20000 min <sup>-1</sup>
Malli	Dynafile
nauhan pituus	610 mm
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	NPT
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Tuotetyyppi	Nauhahiomakoneet

## Tarvikkeet

Kosketusvarsi Dynafile®-laitteeseen Tyyppi 11218	079559 11218
Kosketusvarsi Dynafile®-laitteeseen Tyyppi 11219	079559 11219
Kosketusvarsi Dynafile®-laitteeseen Tyyppi 11231	079559 11231
Kosketusvarsi Dynafile®-laitteeseen Tyyppi 11232	079559 11232
Kosketusvarsi Dynafile®-laitteeseen Tyyppi 11213	079559 11213
Kosketusvarsi Dynafile®-laitteeseen Tyyppi 11216	079559 11216