



Kolmikulmaholkkiavain, Ruuveille: M4



Tilaustiedot

Tilausnumero	623505 M4
GTIN	4020772044350
Tuoteluokka	63Q

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusteräsputkea, sinkitty, mukana vääntötanko.

Käyttö:

Standardin DIN 22424 mukaiset kolmikulmaruuvit ja DIN 22425 mukaiset kolmikulmamutterit.

Standardi:**DIN 22417 A**

Varren pituus: 90 mm

Pään korkeus, sisämitta F: 6,8 mm

Varren Ø: 9 mm

Tekninen kuvaus

Ruuveille	M4
Varren pituus	90 mm
Varren Ø	9 mm
Pään korkeus, sisämitta F	6,8 mm
tyyppi	22417A

Tuotetyyppi

Holkkiavain