



Kolmikulmaholkkiavain, Ruuveille: M5



Tilaustiedot

Tilausnumero	623505 M5
GTIN	4020772044367
Tuoteluokka	63Q

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusteräsputkea, sinkitty, mukana vääntötanko.

Käyttö:

Standardin DIN 22424 mukaiset kolmikulmaruuvit ja DIN 22425 mukaiset kolmikulmamutterit.

Standardi:**DIN 22417 A**

Varren pituus: 100 mm

Pään korkeus, sisämitta F: 8,3 mm

Varren Ø: 12 mm

Tekninen kuvaus

Ruuveille	M5
Varren Ø	12 mm
Varren pituus	100 mm
Pään korkeus, sisämitta F	8,3 mm
tyyppi	22417A

Tuotetyyppi

Holkkiavain