

Garant**Keskiöporasarja HSS-E nro 111050 kotelossa, pinnoittamaton, Porien lukumäärä: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	111055 10
GTIN	4045197797759
Tuoteluokka	11A

Kuvaus**Malli:**

Koottu DIN 333 -keskiöporista.

Sisältö:

Keskiöpóra nro 111050, 1 kpl kutakin kokoa: 0,75; 1; 1,5; 1,6; 2; 2,5; 3; 3,15; 4; 5.

Tekninen kuvaus

Porien lukumäärä	10
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 333
tyyppi	A
Toleranssi, nimellis-Ø	k12
Upotuskulma	60 astetta

Varsi	Lieriövarsi, h7
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Keskiöporaus

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	70 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	45 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	10 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	25 m/min	K
CuZn	soveltuu	80 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

Tarvikkeet

Keskiöpora HSS/EA Nimellis-Ø DC k12 4 mm	111050 4
Keskiöpora HSS/EA Nimellis-Ø DC k12 0,75 mm	111050 0,75
Keskiöpora HSS/EA Nimellis-Ø DC k12 1,5 mm	111050 1,5
Keskiöpora HSS/EA Nimellis-Ø DC k12 2 mm	111050 2
Keskiöpora HSS/EA Nimellis-Ø DC k12 2,5 mm	111050 2,5
Keskiöpora HSS/EA Nimellis-Ø DC k12 3 mm	111050 3

Keskiöpora HSS/EA Nimellis-Ø DC k12 1 mm	111050 1
Keskiöpora HSS/EA Nimellis-Ø DC k12 1,6 mm	111050 1,6
Keskiöpora HSS/EA Nimellis-Ø DC k12 3,15 mm	111050 3,15
Keskiöpora HSS/EA Nimellis-Ø DC k12 5 mm	111050 5