



Kavennin, tyyppi: SU1/US



Tilaustiedot

Tilausnumero	354210 SU1/US
GTIN	4062406204327
Tuoteluokka	31E

Kuvaus

Malli:

Kutistuslaite, jossa integroitu ilmajäähdytys kutistuskohdassa.
Suurin mahdollinen kutistettavan työkalun pituus 500 mm.
Säilytystila vaihtolaipoille.

Käyttö:

- Muotosidonnaiseen ilmajäähdytykseen.
- KM- ja HSS-varsiin kutistamiseen ja laajentamiseen.
- Kutistusalue Ø 3–32 mm.

Toimituksen sisältö:

- 4 vaihtolaippaa Ø 3 – 32 mm, nro 354240.
- Puristusrenkas.
- 1 pari lämpösuojakäsineitä.

Erikoistarvike:

- Sopiva alustarakenne nro 354290.
- Lisävaihtolaipat nro 354240.
- Työkalun peruskiinnittimet nro 354225 – 354227.
- Jäähdytysadapteri ilmajäähdytykselle nro 354235 – 354236.
- Jäähdytysyksikkö nro 354215 CU1.

Leveys: 700 mm

Korkeus: 986 mm

Syvyys: 533 mm

Liitântä: 3/PE-AC-480 V / 50-60 Hz-10,4 kW + 2/PE-AC-115 V / 60 Hz-1,2 kW

Teho: 11 kW

Paino: 45 kg

Tekninen kuvaus

Paino	45 kg
Korkeus	986 mm
Teho	11 kW
Leveys	700 mm
Syvyys	533 mm
Sarja	SU1
Liitântä	3/PE-AC-480 V / 50-60 Hz-10,4 kW + 2/PE-AC-115 V / 60 Hz-1,2 kW

Tarvikkeet

Jäähdytysadapteri, lyhyt 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Jäähdytysadapteri, pitkä 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Työkalun peruskiinnitin SK:lle Kartiovarrelle 50 SK	354225 50
Puolanvaihtolaippa SU1 Kiinnitys-Ø:lle 20-32 mm	354240 20-32
Jäähdytysadapteri, pitkä 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Jäähdytysadapteri, pitkä 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm	354236 6-9
Puolanvaihtolaippa SU1 Kiinnitys-Ø:lle 3-5 mm	354240 3-5
Jäähdytysadapteri, lyhyt 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Puolanvaihtolaippa SU1 Kiinnitys-Ø:lle 6-12 mm	354240 6-12
Jäähdytysadapteri, pitkä 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Työkalun peruskiinnitin SK:lle Kartiovarrelle 40 SK	354225 40
Jäähdytysadapteri, lyhyt 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Jäähdytysadapteri, pitkä 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 9,1-12 mm	354236 9,1-12

Jäähdytysyksikkö tyyppi CU1	354215 CU1
Jäähdytysadapteri, lyhyt 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm	354235 6-9
Työkalun peruskiinnitin SK:lle Kartiovarrelle 30 SK	354225 30
Jäähdytysadapteri, lyhyt 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Jäähdytysadapteri, pitkä 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Alakaappi laitteelle	354290
Puolanvaihtolaippa SU1 Kiinnitys-Ø:lle 12-20 mm	354240 12-20
Jäähdytysadapteri, lyhyt 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Jäähdytysholkkiaihio	354279
Jäähdytysholkki 3° kiristys-Ø:lle D1 10 mm	354268 10
Jäähdytysholkki 3° kiristys-Ø:lle D1 12 mm	354268 12
Jäähdytysholkki 3° kiristys-Ø:lle D1 3 mm	354268 3
Jäähdytysholkki 3° kiristys-Ø:lle D1 4 mm	354268 4
Jäähdytysholkki 3° kiristys-Ø:lle D1 5 mm	354268 5
Jäähdytysholkki 3° kiristys-Ø:lle D1 6 mm	354268 6
Jäähdytysholkki 3° kiristys-Ø:lle D1 8 mm	354268 8
Jäähdytysholkki 4,5° kiristys-Ø:lle D1 10-12 mm	354260 10-12
Jäähdytysholkki 4,5° kiristys-Ø:lle D1 14-16 mm	354260 14-16
Jäähdytysholkki 4,5° kiristys-Ø:lle D1 18-20 mm	354260 18-20
Jäähdytysholkki 4,5° kiristys-Ø:lle D1 25-32 mm	354260 25-32
Jäähdytysholkki 4,5° kiristys-Ø:lle D1 3-5 mm	354260 3-5
Jäähdytysholkki 4,5° kiristys-Ø:lle D1 6-8 mm	354260 6-8
Jäähdytysholkki 4,5° kiristys-Ø:lle D1 10-12 mm	354265 10-12
Jäähdytysholkki 4,5° kiristys-Ø:lle D1 3-5 mm	354265 3-5
Jäähdytysholkki 4,5° kiristys-Ø:lle D1 6-8 mm	354265 6-8