



Jäähdytysyksikkö, tyyppi: CU1/US



Tilaustiedot

Tilausnumero	354215 CU1/US
GTIN	4062406204358
Tuoteluokka	31E

Tekninen kuvaus

Aktiivijäähdyttimen korkeus	415 mm
Aktiivijäähdyttimen teho	0,47 kW
Syvyys	533 mm
Leveys	430 mm
Aktiivijäähdyttimen syvyys	283 mm
Korkeus	902 mm
Aktiivijäähdyttimen leveys	413 mm
Paino	39 kg
Aktiivijäähdyttimen liitântä	2/PE-AC-115 V / 60 Hz-1,2 kW
Aktiivijäähdyttimen paino	22 kg

Tarvikkeet

Puolanvaihtolaippa SU1 Kiinnitys-Ø:lle 12-20 mm	354240 12-20
Jäähdytysadapteri, pitkä 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm	354236 6-9
Jäähdytysadapteri, pitkä 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Työkalun peruskiinnitin PSC:lle Kartiovarrelle 40 PSC	354227 40
Alakaappi laitteelle	354290
Jäähdytysadapteri, lyhyt 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Jäähdytysadapteri, pitkä 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Puolanvaihtolaippa SU1 Kiinnitys-Ø:lle 3-5 mm	354240 3-5
Työkalun peruskiinnitin PSC:lle Kartiovarrelle 63 PSC	354227 63
Jäähdytysadapteri, pitkä 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Jäähdytysadapteri, pitkä 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Työkalun peruskiinnitin SK:lle Kartiovarrelle 40 SK	354225 40
Jäähdytysadapteri, lyhyt 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Puolanvaihtolaippa SU1 Kiinnitys-Ø:lle 6-12 mm	354240 6-12
Jäähdytysadapteri, lyhyt 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Työkalun peruskiinnitin HSK:lle Kartiovarrelle 40 HSK	354226 40
Työkalun peruskiinnitin SK:lle Kartiovarrelle 50 SK	354225 50
Jäähdytysadapteri, pitkä 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Jäähdytysadapteri, lyhyt 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm	354235 6-9
Työkalun peruskiinnitin SK:lle Kartiovarrelle 30 SK	354225 30
Työkalun peruskiinnitin HSK:lle Kartiovarrelle 32 HSK	354226 32
Jäähdytysadapteri, lyhyt 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Työkalun peruskiinnitin HSK:lle Kartiovarrelle 100 HSK	354226 100
Työkalun peruskiinnitin HSK:lle Kartiovarrelle 50 HSK	354226 50
Jäähdytysadapteri, lyhyt 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Työkalun peruskiinnitin PSC:lle Kartiovarrelle 50 PSC	354227 50
Työkalun peruskiinnitin PSC:lle Kartiovarrelle 30 PSC	354227 30

Työkalun peruskiinnitin HSK:lle Kartiovarrelle 80 HSK	354226 80
Työkalun peruskiinnitin HSK:lle Kartiovarrelle 63 HSK	354226 63
Puolanvaihtolaippa SU1 Kiinnitys-Ø:lle 20-32 mm	354240 20-32
Jäähdytysholkkiaihiö	354279
Jäähdytysholkki 3° kiristys-Ø:lle D1 10 mm	354268 10
Jäähdytysholkki 3° kiristys-Ø:lle D1 12 mm	354268 12
Jäähdytysholkki 3° kiristys-Ø:lle D1 3 mm	354268 3
Jäähdytysholkki 3° kiristys-Ø:lle D1 4 mm	354268 4
Jäähdytysholkki 3° kiristys-Ø:lle D1 5 mm	354268 5
Jäähdytysholkki 3° kiristys-Ø:lle D1 6 mm	354268 6
Jäähdytysholkki 3° kiristys-Ø:lle D1 8 mm	354268 8
Jäähdytysholkki 4,5° kiristys-Ø:lle D1 10-12 mm	354260 10-12
Jäähdytysholkki 4,5° kiristys-Ø:lle D1 14-16 mm	354260 14-16
Jäähdytysholkki 4,5° kiristys-Ø:lle D1 18-20 mm	354260 18-20
Jäähdytysholkki 4,5° kiristys-Ø:lle D1 25-32 mm	354260 25-32
Jäähdytysholkki 4,5° kiristys-Ø:lle D1 3-5 mm	354260 3-5
Jäähdytysholkki 4,5° kiristys-Ø:lle D1 6-8 mm	354260 6-8
Jäähdytysholkki 4,5° kiristys-Ø:lle D1 10-12 mm	354265 10-12
Jäähdytysholkki 4,5° kiristys-Ø:lle D1 3-5 mm	354265 3-5
Jäähdytysholkki 4,5° kiristys-Ø:lle D1 6-8 mm	354265 6-8