

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 10/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260014 10/06
GTIN	4045197797537
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	6 mm
Toimintaleveys L ₄	10 mm
ISO-koodi pidin	SCACR/L 1010M06
Kokonaispituus L	150 mm
Pään pituus L ₁	10 mm
Varren koko	10 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Kääntöterä-ruuvisarja	269021 1
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	90 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1

269021 1

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX7

674248 TX7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500