

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 12/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260014 12/06
GTIN	4045197797544
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269021 1
ISO-koodi pidin	SCACR/L 1212M06
Toimintaleveys L ₄	12 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
Pään pituus L ₁	12 mm
Varren koko	12 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Terän koko	6 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	90 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	269021 1
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX7	674248 TX7
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500